



## WCHX 170608, Typ: SM



### Bestelldaten

Bestellnummer	268498 SM
GTIN	4045197471086
Artikelklasse	21K

### Beschreibung

#### Passend für:

Bohrerwerkzeug Nr. 268463 – 268468, Größe 33.

passend für Werkzeug-Ø D: 33 mm

Sorte: HB7120

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 110 - 220 m/min

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Nebenanwendung: 110 - 140 m/min

### Technische Beschreibung

Typ	SM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 220 m/min
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	110 - 140 m/min
Nebenanwendung	M
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7120
Schneidstoff	HM
Serie	5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug

ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 090202 L
passend für Werkzeug-Ø D	33 mm