

**Garant**
**HSS-Bohrstange AH.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, rechts,  
Auskräglänge / Plattengröße: 66/S4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268702 66/S4
GTIN	4045197591937
Artikelklasse	21V

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	AH08H SCLDR/LS4
Plattengröße	4 mm
Mindestvorbohr- $\varnothing$ $D_{min}$	9,05 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
Mittenversatz $L_3$	4,5 mm
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe $L_2$	7,49 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft- $\varnothing$ $D_s$	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Wendeplattenschrauben-Set Typ 10

269028 10

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200  
cN·m

659957 200