

Garant**HSS-Bohrstange AH.. SCLDL, für Wendeschneidplatten CDCT, links,
Auskräglänge / Plattengröße: 45/S4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268706 45/S4
GTIN	4045197591944
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
ISO-Code Halter	AH04X SCLDR/LS4
Plattengröße	4 mm
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Mittenversatz L_3	2,5 mm
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{min}$	4,57 mm
Gesamtlänge L	65 mm
Spannhöhe L_2	3,58 mm
Einstellwinkel κ	97 Grad
Schaft- $\varnothing D_s$	4 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 10

269028 10

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200
cN·m

659957 200