

Garant**HSS-Bohrstange AH.. SCLDL, für Wendeschneidplatten CDCT, links,
Auskräglänge / Plattengröße: 46/S4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268706 46/S4
GTIN	4045197591951
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	3 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{min}$	5,78 mm
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
ISO-Code Halter	AH05X SCLDR/LS4
Plattengröße	4 mm
Gesamtlänge L	65 mm
Spannhöhe L_2	4,6 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft- $\varnothing D_s$	5 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Wendeplattenschrauben-Set Typ 10

269028 10

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200
cN·m

659957 200