



## LED-Akku-Leuchte 0-Version ohne Akku, 18 V, Typ: M18AL



### Bestelldaten

Bestellnummer	073211 M18AL
GTIN	4002395380534
Artikelklasse	07A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuste Li-Ionen-Akku-Leuchten mit hoher Leuchtstärke.

- **Praktische und extrem robuste Akkuleuchte mit hoher Leuchtkraft von 1500 Lumen.**
- **2 Helligkeitsstufen.**
- **Integrierter Handgriff. Aufhängung vertikal und horizontal auf Rohr-Ø 13 mm möglich.**

#### Passend für:

Milwaukee 18 V Akkus (Nr. 073816 MB18 und 073827 MB18).

#### Lieferumfang:

**Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.**

### Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	M18AL-0
Lichtstrom Stufe 2	780 lm
Akkuspannung	18 V
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuart	Lithium-Ion
Gewicht ohne Akku	1700 g

Energieversorgung	Akkubetrieben
Lichtstrom	1500 lm
Leuchtmittel	LED-Modul
Gesamtlänge	220 mm
ATEX-Zone	keine
Produktnameattribut	18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Produktart	Arbeitsleuchte

---

## Zubehör

Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18	073816 MB18