

Garant
**HSS-Bohrstange AH.. SCLDL, für Wendeschneidplatten CDCT, links,
Auskräglänge / Plattengröße: 50/S4mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	268706 50/S4
GTIN	4045197591968
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	AH06X SCLDR/LS4
Plattengröße	4 mm
Mittenversatz L_3	3,5 mm
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{\min}$	6,92 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Gesamtlänge L	75 mm
Spannhöhe L_2	5,54 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft- $\varnothing D_s$	6 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Wendeplattenschrauben-Set Typ 10

269028 10

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200
cN·m

659957 200