

Garant**HSS-Bohrstange AH.. SCLDL, für Wendeschneidplatten CDCT, links,
Auskräglänge / Plattengröße: 66/S4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268706 66/S4
GTIN	4045197591975
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
Plattengröße	4 mm
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	9,05 mm
ISO-Code Halter	AH08H SCLDR/LS4
Mittenversatz L ₃	4,5 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe L ₂	7,49 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Wendeplattenschrauben-Set Typ 10

269028 10

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200
cN·m

659957 200