

duMONT

Stoßräumnadel-Satz HSS, komplett im Holzetui Passung JS9, Typ: 20-25



Bestelldaten

Bestellnummer	290400 20-25
GTIN	662600445010
Artikelklasse	29J

Beschreibung

Ausführung:

Sortiment aus Stoßräumnadeln **HSS** Nr. 290405 inklusive der notwendigen Beilagen Nr. 290410 und Führungsbuchsen Nr. 290415. Auslieferung in hochwertigem und stabilem Holzetui zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung.

Inhalt:

je 1 Räumnadel 290405: 20F1; 22F1; 25F1

je 1 Führungsbuchse 290415: Typ F1:

70; 75; 80; 85; 90; 95

Hinweis:

- **Passungen P9 und H9 mit 15 % Aufschlag ab Werk lieferbar.**
- **Stoßräumnadel-Sätze für einen Durchgang auf Anfrage.**
- **RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).**

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu Kunststoffe	bedingt geeignet
Alu (kurzspanend)	geeignet
Alu > 10% Si	bedingt geeignet
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet
Öl	geeignet

Zubehör

Keilnuten-Stoßräumnadel HSSPassung JS9 Typ 25F1	290405 25F1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 75F1 mm	290415 75F1
Keilnuten-Stoßräumnadel HSSPassung JS9 Typ 20F1	290405 20F1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 90F1 mm	290415 90F1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 70F1 mm	290415 70F1
Keilnuten-Stoßräumnadel HSSPassung JS9 Typ 22F1	290405 22F1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 80F1 mm	290415 80F1