

LOCTITE**Gewindedichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: 542**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 083321 542 |
| GTIN | 5010266542348 |
| Artikelklasse | 04L |

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

Feingewindedichtung für Hydraulik und Pneumatik.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| für Gewindegröße Zoll | 3/4 Zoll |
| Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen |
| für Gewindegröße M bis | M26 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Herstellerbezeichnung | LOCTITE 542 |
| minimales Losbrechmoment | 15 Nm |
| Funktionsfestigkeit nach | 3 h |
| Chemische Basis | Dimethacrylatester |
| Handfestigkeit nach | 30 min |
| Dynamische Viskosität | 400 - 800 mPas |
| maximales Spaltmaß | 0,2 mm |
| Temperatur Einsatzbereich | -55 - 150 °C |
| Farbe | braun |
| Lagertemperatur | 8 - 21 °C |
| geeignet für Material | Metall |
| geeignet für Einsatzbereich | Feingewindeverbindungen |
| geeignet für Einsatzbereich | Verschraubungen |
| Füllmenge | 50 ml |
| Form | flüssig |
| Haltbarkeit ab Herstellungsdatum | 24 Monat |
| Festigkeitsklasse | mittelfest |
| Dichte | 1,08 g/cm ³ |
| Produktnameattribut | 50 ml |
| Produktart | Dichtmittel |