

Garant**HSS-Bohrstange AH.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, rechts,
Auskräglänge / Plattengröße: 45/S4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268702 45/S4
GTIN	4045197591906
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Plattengröße	4 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
Mittenversatz L ₃	2,5 mm
ISO-Code Halter	AH04X SCLDR/LS4
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	4,57 mm
Gesamtlänge L	65 mm
Spannhöhe L ₂	3,58 mm
Einstellwinkel κ	97 Grad
Schaft-Ø D _s	4 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 10

269028 10

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200
cN·m

659957 200