

Garant**Schrumpffutter 3°, SK 40 A = 120, Spann-Ø D1: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302356 8
GTIN	4045197480057
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.**
- **Extra schlanke Bauform (3°-Kontur).**

Verwendung:

- **Besonders im Werkzeug- und Formenbau.**
- **Dort wo reduzierte Störkonturen gefordert sind.**
- **Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.**

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806. AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.
Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410, Gr. 12/3 und 12/4. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 304450.

Hinweis:

Keine Längenverstellung möglich!

Technische Beschreibung

Ø D ₂	14 mm
Auskraglänge A-Maß	120 mm
Spann-Ø D ₁	8 mm
Außen-Ø D	21 mm
Aufnahme	SK 40 A = 120

Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen Mazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
	308650 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 6-12 mm	354240 6-12
---	-------------

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

	308802 40
--	-----------

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40

	308740 40
--	-----------

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

	308625 40
--	-----------

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40

	308795 40
--	-----------

Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

	308801 40
--	-----------

Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

	308806 40
--	-----------

Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 6-9 mm

	354236 6-9
--	------------

Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

	308610 40
--	-----------

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40

	308700 40
--	-----------

AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40

	308600 40
--	-----------

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

	308615 40
--	-----------

Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 40

	354225 40
--	-----------