

**duMONT****Stoßräumnadel-Satz HSS, komplett im Holzetui Passung JS9, Typ: 2-3****Bestelldaten**

Bestellnummer	290400 2-3
GTIN	662600444976
Artikelklasse	29J

**Beschreibung****Ausführung:**

Sortiment aus Stoßräumnadeln **HSS** Nr. 290405 inklusive der notwendigen Beilagen Nr. 290410 und Führungsbuchsen Nr. 290415. Auslieferung in hochwertigem und stabilem Holzetui zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung.

**Inhalt:**

je 1 Räumnadel 290405: 2A; 3A

je 1 Führungsbuchse 290415: Typ A:

6; 8; 10

**Hinweis:**

- **Passungen P9 und H9 mit 15 % Aufschlag ab Werk lieferbar.**
- **Stoßräumnadel-Sätze für einen Durchgang auf Anfrage.**
- **RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).**

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

**Anwenderdaten**

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu Kunststoffe	bedingt geeignet
Alu (kurzspanend)	geeignet
Alu > 10% Si	bedingt geeignet
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet
Öl	geeignet

## Zubehör

Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 10A mm	290415 10A
Keilnuten-Stoßräumnadel HSSPassung JS9 Typ 2A	290405 2A
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 8A mm	290415 8A
Keilnuten-Stoßräumnadel HSSPassung JS9 Typ 3A	290405 3A
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 6A mm	290415 6A