

**duMONT****Stoßräumnadel-Satz HSS, komplett im Holzetui Passung JS9, Typ: 4-8****Bestelldaten**

Bestellnummer	290400 4-8
GTIN	662600444983
Artikelklasse	29J

**Beschreibung****Ausführung:**

Sortiment aus Stoßräumnadeln **HSS** Nr. 290405 inklusive der notwendigen Beilagen Nr. 290410 und Führungsbuchsen Nr. 290415. Auslieferung in hochwertigem und stabilem Holzetui zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung.

**Inhalt:**

je 1 Räumnadel 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1

je 1 Führungsbuchse 290415: Typ B1:

12; 14; 15; 16;

Typ C1:

18; 19; 20; 22; 24;

25; 26; 28; 30

**Hinweis:**

- **Passungen P9 und H9 mit 15 % Aufschlag ab Werk lieferbar.**
- **Stoßräumnadel-Sätze für einen Durchgang auf Anfrage.**
- **RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).**

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		

## Zubehör

Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 28C1 mm	290415 28C1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 18C1 mm	290415 18C1
Keilnuten-Stoßräumnadel HSSPassung JS9 Typ 6C1	290405 6C1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 22C1 mm	290415 22C1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 24C1 mm	290415 24C1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 30C1 mm	290415 30C1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 16B1 mm	290415 16B1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 14B1 mm	290415 14B1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 19C1 mm	290415 19C1
Keilnuten-Stoßräumnadel HSSPassung JS9 Typ 8C1	290405 8C1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 20C1 mm	290415 20C1
Keilnuten-Stoßräumnadel HSSPassung JS9 Typ 5B1	290405 5B1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 25C1 mm	290415 25C1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 15B1 mm	290415 15B1

Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 12B1 mm	290415 12B1
Keilnuten-Stoßräumnadel HSSPassung JS9 Typ 4B1	290405 4B1