

Garant
Schrumpffutter 3°, SK 40 A = 120, Spann-Ø D1: 12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302356 12
GTIN	4045197480071
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.**
- **Extra schlanke Bauform (3°-Kontur).**

Verwendung:

- **Besonders im Werkzeug- und Formenbau.**
- **Dort wo reduzierte Störkonturen gefordert sind.**
- **Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.**

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806. AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.
Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410, Gr. 12/3 und 12/4. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 304450.

Hinweis:

Keine Längenverstellung möglich!

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	12 mm
Auskraglänge A-Maß	120 mm
Ø D ₂	18 mm
Außen-Ø D	25 mm
Aufnahme	SK 40 A = 120

Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 40	354225 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
	308650 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
--	---------------

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

	308802 40
--	-----------

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

	308625 40
--	-----------

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40

	308760 40
--	-----------

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40

	308795 40
--	-----------

Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 12-20 mm

	354240 12-20
--	--------------

AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40

	308600 40
--	-----------

Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 6-12 mm

	354240 6-12
--	-------------

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40

	308790 40
--	-----------

Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40

	308785 40
--	-----------

Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

	308610 40
--	-----------

Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40

	308830 40
--	-----------

Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40

	308820 40
--	-----------

Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm

	354235 9,1-12
--	---------------

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40

	308765 40
--	-----------

Schrumpfgerät Typ SU1

	354210 SU1
--	------------