

duMONT**Stoßräumnadel-Satz HSS, komplett im Holzetui Passung JS9, Typ: 10-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	290400 10-14
GTIN	662600444990
Artikelklasse	29J

Beschreibung**Ausführung:**

Sortiment aus Stoßräumnadeln **HSS** Nr. 290405 inklusive der notwendigen Beilagen Nr. 290410 und Führungsbuchsen Nr. 290415. Auslieferung in hochwertigem und stabilem Holzetui zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung.

Inhalt:

je 1 Räumnadel 290405: 10D1; 12D1; 14D1

je 1 Führungsbuchse 290415: Typ D1:

32; 34; 35; 36; 38; 40;

42; 44; 45; 46; 48; 50

Hinweis:

- **Passungen P9 und H9 mit 15 % Aufschlag ab Werk lieferbar.**
- **Stoßräumnadel-Sätze für einen Durchgang auf Anfrage.**
- **RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).**

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		

Zubehör

Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 36D1 mm	290415 36D1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 40D1 mm	290415 40D1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 50D1 mm	290415 50D1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 45D1 mm	290415 45D1
Keilnuten-Stoßräumnadel HSSPassung JS9 Typ 12D1	290405 12D1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 38D1 mm	290415 38D1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 32D1 mm	290415 32D1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 35D1 mm	290415 35D1
Keilnuten-Stoßräumnadel HSSPassung JS9 Typ 10D1	290405 10D1
Keilnuten-Stoßräumnadel HSSPassung JS9 Typ 14D1	290405 14D1