

duMONT**Stoßräumnadel-Satz HSS, komplett im Holzetui Passung JS9, Typ: 16-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	290400 16-18
GTIN	662600445003
Artikelklasse	29J

Beschreibung**Ausführung:**

Sortiment aus Stoßräumnadeln **HSS** Nr. 290405 inklusive der notwendigen Beilagen Nr. 290410 und Führungsbuchsen Nr. 290415. Auslieferung in hochwertigem und stabilem Holzetui zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung.

Inhalt:

je 1 Räumnadel 290405: 16E1; 18E1
je 1 Führungsbuchse 290415: Typ E1:
52; 54; 55; 56;
58; 60; 62; 65

Hinweis:

- **Passungen P9 und H9 mit 15 % Aufschlag ab Werk lieferbar.**
- **Stoßräumnadel-Sätze für einen Durchgang auf Anfrage.**
- **RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).**

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		

Zubehör

Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 55E1 mm	290415 55E1
Keilnuten-Stoßräumnadel HSSPassung JS9 Typ 16E1	290405 16E1
Keilnuten-Stoßräumnadel HSSPassung JS9 Typ 18E1	290405 18E1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 60E1 mm	290415 60E1
Führungsbuchse für Bohrung H7 Buchsen-Ø 65E1 mm	290415 65E1