



## Hydrodehn-Verlängerung, L = 150 mm, Schaft-Ø d / Spann-Ø D1: 20/12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	302375 20/12
GTIN	2050001740946
Artikelklasse	33W

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit axialer Längenverstellung. Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.

#### Verwendung:

Geeignet für Hydrodehn- und Spannzangenfutter.

#### Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187.

### Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	100 mm
Schaft-Ø d	20 mm
L <sub>1</sub>	46 mm
Verstellweg V	10 mm
Gewinde M	M10×1
Spann-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Außen-Ø D	25 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Produktnamensattribut	L = 150 mm
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter-Zubehör

## Zubehör

Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 6 mm	302140 6
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 3 mm	302140 3
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 4 mm	302140 4
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 3 mm	302135 3
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 6 mm	302135 6
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 8 mm	302135 8
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 4 mm	302135 4
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 8 mm	302140 8
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 5 mm	302140 5
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 5 mm	302135 5