

Garant
Bohrfutter MicroClamp zylindrisch, L = 100, Typ: 0,2-6

Bestelldaten

Bestellnummer	302407 0,2-6
GTIN	4045197672889
Artikelklasse	31H

Beschreibung
Ausführung:

- Für Rechts- und Linkslauf.
- Rundlauf $\leq 0,005$ mm.
- Übertragbares Drehmoment 7 Nm.
- Zulässige Drehzahl 60000 1/min.
- Bedienung von der Seite.
- Zulässiger Anzugsmoment 2 Nm.
- Spannungsbereich 0,2 – 6,4 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff Gr. 2.

Technische Beschreibung

$\varnothing D_2$	16 mm
Spannbereich $\varnothing D_1$	0,2 - 6,4 mm
Schaft- $\varnothing d$	20 mm
Außen- $\varnothing D$	25 mm
Schafttoleranz	h6
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 18000 min ⁻¹
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Mikro-Bohrfutter

