

**Hydrodehn-Verlängerung, L = 150 mm, Schaft-Ø d / Spann-Ø D1: 32/20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302375 32/20
GTIN	2050001740960
Artikelklasse	33W

Beschreibung**Ausführung:**

Mit axialer Längenverstellung. Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.

Verwendung:

Geeignet für Hydrodehn- und Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M16×1
Auskraglänge A-Maß	90 mm
Schaft-Ø d	32 mm
Verstellweg V	10 mm
L ₁	51 mm
Spann-Ø D ₁	20 mm
Außen-Ø D	31,5 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Produktnamensattribut	L = 150 mm
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter-Zubehör

Zubehör

Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 16 mm	302175 16
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 18 mm	302175 18
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 25 mm	302175 25
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 16 mm	302180 16
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 10 mm	302180 10
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 14 mm	302175 14
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 18 mm	302180 18
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 8 mm	302180 8
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 12 mm	302175 12
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 6 mm	302180 6
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 20 mm	302180 20
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 6 mm	302175 6
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 12 mm	302180 12
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 10 mm	302175 10
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 20 mm	302175 20
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 14 mm	302180 14
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 25 mm	302180 25
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 8 mm	302175 8