

**Garant**
**HM-Bohrstange E.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, links,  
Auskräglänge / Plattengröße: 85/S4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268716 85/S4
GTIN	4045197545787
Artikelklasse	21V

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	4 mm
Mittenversatz $L_3$	4,5 mm
ISO-Code Halter	E08K SCLDR/LS4
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{min}$	9,05 mm
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe $L_2$	7,49 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft- $\varnothing D_s$	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 10	269028 10
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200

---