

**Garant**

**HSS-Bohrstange AH.. SGLPR 95°, für Wendeschneidplatten GPCT, rechts,  
Auskräglänge / Plattengröße: 65/S5mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	268722 65/S5
GTIN	4045197545794
Artikelklasse	21V

## Technische Beschreibung

Halsbreite L <sub>4</sub>	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 6
Plattengröße	5 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	25 mm
passende Wendeschneidplatte	GPCT S5010.
ISO-Code Halter	AH0712H SGLPR/LS5
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	9,15 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	5,6 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	11,15 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Wendeplattenschrauben-Set Typ 6	269028 6
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500