

Garant
**HSS-Bohrstange AH.. STLDR 95°, für Wendeschneidplatten TDAT, rechts,
Auskräglänge / Plattengröße: 50/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	268812 50/07
GTIN	4045197591982
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 12
Mittenversatz L ₃	3,71 mm
passende Wendeschneidplatte	TDAT 07010.
Plattengröße	7 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	7,06 mm
ISO-Code Halter	AH06X STLDR/L07
Gesamtlänge L	75 mm
Spannhöhe L ₂	5,54 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	6 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Wendeplattenschrauben-Set Typ 12

269028 12

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500