

**Garant****HM-Bohrstange E.. STLDL 95°, für Wendeschneidplatten TDAT, links,  
Auskräglänge / Plattengröße: 75/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268826 75/07
GTIN	4045197562661
Artikelklasse	21V

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	269028 12
Mittenversatz $L_3$	3,71 mm
ISO-Code Halter	E06J STLDR/L07
passende Wendeschneidplatte	TDAT 07010.
Plattengröße	7 mm
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{min}$	7,06 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Spannhöhe $L_2$	5,54 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft- $\varnothing D_s$	6 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 12	269028 12
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500

---