

Garant**HSS-Bohrstange AH.. SGLPR 95°, für Wendeschneidplatten GPCT, rechts,
Auskräglänge / Plattengröße: 66/S5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268722 66/S5
GTIN	4045197545800
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	6,4 mm
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{\min}$	10,72 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 6
Kopflänge L_1	32 mm
Halsbreite L_4	8 mm
Plattengröße	5 mm
passende Wendeschneidplatte	GPCT S5010.
ISO-Code Halter	AH0812H SGLPR/LS5
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe L_2	11,15 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft- $\varnothing D_s$	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 6	269028 6
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500