

Garant
**HSS-Bohrstange AH.. STLDR 95°, für Wendeschneidplatten TDAT, rechts,
Auskräglänge / Plattengröße: 66/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	268812 66/07
GTIN	4045197591999
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	TDAT 07010.
Mittenversatz L_3	4,8 mm
ISO-Code Halter	AH08H STLDR/L07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 12
Plattengröße	7 mm
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{min}$	9,14 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe L_2	7,49 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft- $\varnothing D_s$	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 12

269028 12

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500