

Garant**HM-Bohrstange E.. STLDL 95°, für Wendeschneidplatten TDAT, links,
Auskräglänge / Plattengröße: 85/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268826 85/07
GTIN	4045197562678
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L_3	4,8 mm
ISO-Code Halter	E08K STLDR/L07
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{min}$	9,14 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 12
passende Wendeschneidplatte	TDAT 07010.
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L_2	7,49 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft- $\varnothing D_s$	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 12	269028 12
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
