

**Garant**
**HM-Bohrstange E.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, rechts,  
Auskräglänge / Plattengröße: 65/S4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268712 65/S4
GTIN	4045197545725
Artikelklasse	21V

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr- $\varnothing$ $D_{min}$	5,94 mm
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
Mittenversatz $L_3$	3 mm
Plattengröße	4 mm
ISO-Code Halter	E05H SCLDR/LS4
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe $L_2$	4,6 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft- $\varnothing$ $D_s$	5 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 10	269028 10
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200

---