

Garant**HSS-Bohrstange AH.. SGLPL 95°, für Wendeschneidplatten GPCT, links,
Auskräglänge / Plattengröße: 65/S5mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 268726 65/S5 |
| GTIN | 4045197545817 |
| Artikelklasse | 21V |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Mindestvorbohr-Ø D_{min} | 9,15 mm |
| ISO-Code Halter | AH0712H SGLPR/LS5 |
| Mittenversatz L_3 | 5,6 mm |
| passende Wendeschneidplatte | GPCT S5010. |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 6 |
| Kopflänge L_1 | 25 mm |
| Plattengröße | 5 mm |
| Halsbreite L_4 | 7 mm |
| Gesamtlänge L | 100 mm |
| Spannhöhe L_2 | 11,15 mm |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad |
| Schaft-Ø D_s | 12 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | links |
| Innendrehtiefe bis | 5×D |
| Schneidstoff | HSS |

| | |
|--------------|-------------------|
| Innenkühlung | ja |
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6 | 674248 TX6 |
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 6 | 269028 6 |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |