



ER-Spannzange, ER 16, Nenn-Spann-Ø d: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	308923 10
GTIN	4069515023894
Artikelklasse	32Z

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

Spannzangen ER16, ER25 und ER32 ohne Abdichtung auch in Zollgrößen über eShop verfügbar.

Technische Beschreibung

Aufnahme	ER 16
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	426 E
Außen-Ø D	17 mm
Gesamtlänge L	27,5 mm
Produktart	Spannzange