



ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 16, Nenn-Spann-Ø d: 5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	308924 5
GTIN	4069515023924
Artikelklasse	32Z

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Abgedichtete Ausführungen mit Spritzdüsen nur für Nenn-Ø.

Technische Beschreibung

Aufnahme	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 10 \mu\text{m}$
Typ	425 E
Außen-Ø D	16,7 mm
Gesamtlänge L	27,5 mm
Produktart	Spannzange