




ER-Spannzange, ER 20, Nenn-Spann-Ø d: 13mm



Bestelldaten

Bestellnummer	308933 13
GTIN	4069515024105
Artikelklasse	32Z

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

Technische Beschreibung

Aufnahme	ER 20
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 10 \mu\text{m}$
Typ	428 E
Außen-Ø D	21 mm
Gesamtlänge L	31,5 mm
Produktart	Spannzange