



ER-Spannzange, ER 25, Nenn-Spann-Ø d: 7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	308963 7
GTIN	4069515024310
Artikelklasse	32Z

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

Spannzangen ER16, ER25 und ER32 ohne Abdichtung auch in Zollgrößen über eShop verfügbar.

Technische Beschreibung

Aufnahme	ER 25
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	430 E
Außen-Ø D	26 mm
Gesamtlänge L	34 mm
Produktart	Spannzange