

Garant**HSS-Bohrstange AH.. SGSPL 45°, für Wendeschneidplatten GPCT, links,
Auskräglänge / Plattengröße: 65/S5mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	268806 65/S5
GTIN	4045197545923
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	GPCT S5010.
ISO-Code Halter	AH0812H SGSPR/LS5
Mittenversatz L_3	6,4 mm
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{\min}$	10,72 mm
Halsbreite L_4	8 mm
Kopflänge L_1	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 6
Plattengröße	5 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe L_2	11,15 mm
Einstellwinkel κ	45 Grad
Schaft- $\varnothing D_s$	12 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 6	269028 6
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500