

Garant

**HSS-Bohrstange AH.. STLDL 95°, für Wendeschneidplatten TDAT, links,
Auskräglänge / Plattengröße: 66/07mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	268816 66/07
GTIN	4045197592118
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	TDAT 07010.
Mittenversatz L ₃	4,8 mm
Plattengröße	7 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	9,14 mm
ISO-Code Halter	AH08H STLDL/L07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 12
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe L ₂	7,49 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 12

269028 12

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500