



Bohrschrauber Akku-Bohrschrauber



Bestelldaten

Bestellnummer	070215 M12FDD2-2
GTIN	4058546376673
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE – Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrerschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit **Einzelzellenüberwachung** und **Ladestandsanzeige**. Robustes **Metallgetriebegehäuse** für lange Lebensdauer. **FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.

- **Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform (168 mm Länge).**
- **REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz.**
- **16-stufiger elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe.**

Vorteil:

REDLINK PLUS™ Elektronik.

Lieferumfang:

Inklusive 2x 12 V / 2,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801– Nr. 073840.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Herstellerbezeichnung	M12 FDD-202X
Akkukapazität	2 Ah
maximale Vibration nach EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
geeignet für Material	Stahl
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Metall
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximales Drehmoment hart	44 Nm
Akkuspannung	12 V
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuart	Lithium-Ion
Gewicht	1,2 kg
maximale Drehzahl 1. Gang	$0 - 450 \text{ min}^{-1}$
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	35 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	1700 min^{-1}
Anzahl enthaltener Akkus	2
typische Verwendung	Strong
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Produktart	Bohrschrauber

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/070215-M12FDD2-2>