

Garant**Master Mute Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC..., links****Bestelldaten**

Bestellnummer	265009 06/04
GTIN	4069515024501
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche. Hartmetallverstärkter Schaft.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	96 mm
Ausraglänge L_1	66 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
ISO-Code Halter	A06X SCLCR/L04
Schaft-Ø D_s	6 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0401..
Mittenversatz L_3	3,5 mm
Serie	Master Mute
Plattengröße	4 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	8 mm
Norm	Werksnorm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 53
Einsatzart	links

Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265009-06/04>