



Innen-Eckdrehmeißel rechts ähnlich DIN 4954, HSS E, Schaft-Ø: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	296400 12
GTIN	4069515024709
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Alle Abmessungen **geschweißt**.

Verwendung:

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.

HSS/E – Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	180 mm
Schaft-Ø	12 mm
für Bohrungen ab Ø	22 mm
Schneidstoff	HSS E
Produktart	Drehmeißel