

Garant**Master Mute Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC..., rechts****Bestelldaten**

Bestellnummer	265014 25/11
GTIN	4069515024655
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Auskraglänge L_1	150 mm
Schaft-Ø D_s	25 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Gesamtlänge L	247 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mittenversatz L_3	17 mm
Serie	Master Mute
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	A25X SDUCR/L11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Norm	Werksnorm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	32 mm

Datenblatt

L _{min}	155 mm
Anschlussgewinde	G1/4
Einsatzart	rechts
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange