

**Garant****Master Mute Bohrstange A.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC..., rechts****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 265024 16/11  |
| GTIN          | 4069515024839 |
| Artikelklasse | 29E           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

**Hinweis:**

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von  $L_{\min}$  möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

**Technische Beschreibung**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Gesamtlänge L               | 158 mm         |
| Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$ | 20 mm          |
| Einstellwinkel $\kappa$     | 90 Grad        |
| ISO-Code Halter             | A16X STFCR/L11 |
| Serie                       | Master Mute    |
| Mittenversatz $L_3$         | 11 mm          |
| Norm                        | Werksnorm      |
| Auskraglänge $L_1$          | 96 mm          |
| passende Wendeschneidplatte | TC.. 1102..    |
| Plattengröße                | 11 mm          |
| Schaft-Ø $D_s$              | 16 mm          |
| Wendeplattenschrauben-Set   | 269028 38      |
| $L_{\min}$                  | 96 mm          |

## Datenblatt

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Anschlussgewinde | G1/4              |
| Einsatzart       | rechts            |
| Schaftausführung | Stahl             |
| Schwingung       | gedämpft          |
| Innenkühlung     | ja                |
| Anwendung        | Längsdrehen innen |
| Anwendung        | Plandrehen        |
| Produktart       | Bohrstange        |

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265024-16/11>