

Garant**Master Mute Bohrstange A.. STFCL 90°, für Wendeschneidplatten TC..., links****Bestelldaten**

Bestellnummer	265025 16/11
GTIN	4069515024914
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Ausraglänge L_1	96 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	20 mm
Gesamtlänge L	158 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D_s	16 mm
ISO-Code Halter	A16X STFCL/L11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
Norm	Werksnorm
Serie	Master Mute
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Mittenversatz L_3	11 mm
Plattengröße	11 mm
$L_{\min}$	96 mm

Datenblatt

Anschlussgewinde	G1/4
Einsatzart	links
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265025-16/11>