

**Master Mute Bohrstange A.. STFCL 90°, für Wendeschneidplatten TC..., links****Bestelldaten**

Bestellnummer	265025 20/11
GTIN	4069515024921
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Ausraglänge L_1	120 mm
Gesamtlänge L	189 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
ISO-Code Halter	A20X STFCL/L11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 47
Serie	Master Mute
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Schaft- $\varnothing D_s$	20 mm
Norm	Werksnorm
Mittenversatz L_3	13 mm
$L_{\min}$	120 mm

Datenblatt

Anschlussgewinde	G1/4
Einsatzart	links
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265025-20/11>