



ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 25, Nenn-Spann-Ø d: 11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	308964 11
GTIN	4069515025119
Artikelklasse	32Z

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Abgedichtete Ausführungen mit Spritzdüsen nur für Nenn-Ø.

Technische Beschreibung

Aufnahme	ER 25
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 10 \mu\text{m}$
Typ	430 E
Außen-Ø D	25,7 mm
Gesamtlänge L	34 mm
Produktart	Spannzange