



ER-Spannzange, ER 32, Nenn-Spann-Ø d: 19mm



Bestelldaten

Bestellnummer	309003 19
GTIN	4069515025331
Artikelklasse	32Z

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Die Spann-Ø-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. Ø 10 – 9 mm, außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).

Spannzangen ER16, ER25 und ER32 ohne Abdichtung auch in Zollgrößen über eShop verfügbar.

Technische Beschreibung

Aufnahme	ER 32
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	470 E
Außen-Ø D	33 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Produktart	Spannzange