




ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 16, Nenn-Spann-Ø d: 2,8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	309407 2,8
GTIN	4069515025775
Artikelklasse	32Z

Beschreibung

Ausführung:

Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 70 bar!).
Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

Hinweis:

HOLEX® ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	2,8 mm
Aufnahme	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 10 \mu\text{m}$
Typ	4031 E

Datenblatt

Außen-Ø D	16,7 mm
Gesamtlänge L	27,5 mm
Produktart	Spannzange