

**ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 16, Nenn-Spann-Ø d: 3,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309407 3,5
GTIN	4069515025782
Artikelklasse	32Z

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 70 bar!).

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

Hinweis:

HOLEX® ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	3,5 mm
Aufnahme	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	4031 E

Datenblatt

Außen-Ø D	16,7 mm
Gesamtlänge L	27,5 mm
Produktart	Spannzange