

**ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 32, Nenn-Spann-Ø d: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309427 6
GTIN	4069515025966
Artikelklasse	32Z

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 70 bar!).

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

Hinweis:

HOLEX® ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	6 mm
Aufnahme	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	4537 E

Datenblatt

Außen-Ø D	32,7 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Produktart	Spannzange