



Steckschlüssel-Sortiment, 1/4 Zoll-Vierkant 29-teilig, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	630190 6
GTIN	4018754261529
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 11 St. Nr. 631000 Gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. 631700 Gr. 3; 4; 5; 6; 8

Schraubendrehereinsätze Schlitz: 3 St. Gr. 3,5; 5,5; 8 mm

Schraubendrehereinsätze für Phillips: 4 St. PH1; PH2; PH3; PH4

Quergriff: 1 St. Nr. 633000 Gr. 116

Steckgriff: 1 St. Nr. 632800 Gr. 150

Verlängerung: 2 St. Nr. 632400 Gr. 50; 150

Kardangelenk: 1 St. Nr. 633500 Gr. 1/4

Knarre: 1 St. Nr. 632000 Gr. 1/4

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-8 mm
Anzahl Teile	29
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	5-14 mm
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3124
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	227 mm
Breite	131 mm
Höhe	57 mm
Produktart	Steckschlüssel