



## LED-EX Taschenlampe mit Batterien, Typ: 4AAZOOM



### Bestelldaten

Bestellnummer	081521 4AAZOOM
GTIN	032705145410
Artikelklasse	08C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Explosiongeschützte Taschenlampe, geprüft nach geltender ATEX Richtlinie.

**Hochleistungs-LED Lampen** stoßfest, staub- und wasserdicht.

Mit **LED-Reflektortechnologie. LED Hand- und Helmlampe mit Zoomfunktion.** Lichtstrahl fokussierbar (Lichtkegel 16° – 33°). Patentiertes Optiksystm.

#### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

### Technische Beschreibung

Leuchtdauer	8 h
Anzahl enthaltener Batterien	4
Farbe Gehäuse	gelb
Kopf-Ø	35 mm
Lichtstrom	130 - 165 lm
ATEX-Zone	Zone 0
ATEX-Zone	Zone 20
Batterietyp	Mignon, AA
Gewicht	176 g
IP-Schutzart	IP 67

Gesamtlänge	170 mm
Geräteeigenschaft	Geeignet für EX-Bereich
Leuchtweite	100 m
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Taschenlampe

---

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081553 LR6
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR6	081559 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081554 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081552 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081551 LR6