



GARANT Master Mute Bohrstangenschaft HSK-T schwingungsdämpfend, HSK-T 63, Schaft-Ø / Nutzlänge L1: 32/294mm



Bestelldaten

Bestellnummer	265060 32/294
GTIN	4069515026376
Artikelklasse	29E

Beschreibung

Ausführung:

Mit modularer Schnittstelle, passend für Systeme anderer Hersteller (z. B. Iscar).

Passend für:

GARANT Master Mute Wechselschneidköpfe Nr. 265100 – 265377.

Hinweis:

Die Nutzlänge erweitert sich um die Länge L des jeweiligen Wechselschneidkopfs. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Auskräglänge A-Maß	350 mm
Schaft-Ø	32 mm
Montageschrauben-Set	269026 5
Serie	Master Mute
Anzahl Kühlkanäle	3
Aufnahme	HSK-T 63
Schwingung	gedämpft
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3

Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265060-32/294>