

**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft PSC schwingungsdämpfend,
PSC 40, Schaft-Ø / Nutzlänge L1: 40/290mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	265062 40/290
GTIN	4069515026611
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Mit modularer Schnittstelle, passend für Systeme anderer Hersteller (z. B. Iscar).

Passend für:

GARANT Master Mute Wechselschneidköpfe Nr. 265100 – 265377.

Hinweis:

Die Nutzlänge erweitert sich um die Länge L des jeweiligen Wechselschneidkopfs. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	40 mm
Montageschrauben-Set	269026 3
Auskräglänge A-Maß	326 mm
Nutzlänge L ₁	290 mm
Serie	Master Mute
Anzahl Kühlkanäle	3
Aufnahme	PSC 40
Schwingung	gedämpft
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1

Datenblatt

Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft